



KESTO SILICONE

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЛЕСЕНИ И БЕЗ ЗАПАХА
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ШВОВ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ



8 (800) 333-30-33
www.kesto.ru

KESTO SILICONE



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цветовая гамма герметика соответствует гамме затирки для швов Kesto Saumalaasti.
- Применяется также для внутренних и наружных работ.
- Нейтральное отверждение
- Высокая эластичность
- Хорошая адгезия без грунтовки к различным основаниям, не вызывает коррозии металлов
- Простота нанесения
- Отсутствие запаха
- Стойкость к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам
- Содержание фунгицидов - санитарный.
- Возможность использования для остекления и герметизации всех типов окон (ПВХ, дерево, алюминий)
- NO MEKO – не содержит канцерогенов

ПРИМЕНЕНИЕ/НАНЕСЕНИЕ

- Подлежащее герметизации основание должно быть сухим, без пыли и жира.
- Открутить колпачок наконечника картриджа силиконового герметика. Сделать отверстие в конической части картриджа. Закрутить наконечник картриджа на место и обрезать носик на подходящий размер.
- Нагнетать силиконовый герметик в шов и немедленно выравнивать его смоченным чистой водой шпателем.

Цвет	№ цвета	Название
	00	бесцветный
	10	белый
	11	природно-белый
	29	светло-бежевый
	39	светлый-мрамор
	40	серый
	43	светло-серый
	44	темно-серый
	48	графитовый-серый
	50	черный

- После использования силиконового герметика наконечник картриджа оставить прикрепленным на месте и закрытым колпачком.

Последующую очистку облегчит ограничение краев швов, например малярным скотчем. Скотч можно удалить после завершения работ. При проведении новых работ по герметизации швов старый герметик следует удалить. Если на поверхности имеются следы плесени, то необходимо удалить их перед применением герметика.

